


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.871

# Kabelwartel messing

Staat: 04.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.871 - Kabelwartel messing

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2411.871
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Messing Afdichting: CR/NBR
Oppervlak	Vernikkeld
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 54 mm
Schroefdraad	M63 x 1,5
Schroefdraadlengte	14 mm
Min. kabeldiameter	34 mm
Max. kabeldiameter	44 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
torque	50 Nm
Sleutelwijdte	64 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M63 x 1,5 Schroefdraadlengte: 14 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

## Funcities

---

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,48 kg
Brutogewicht	0,498 kg
Douanetariefnummer	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel messing, grootte: M63 x 1,5, voor kabels Ø 34-44 mm

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK