


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.871

Kabelwartel messing

Staat: 08.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.871 - Kabelwartel messing

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

Functies

Bestelnr.	SZ 2411.871
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Messing Afdichting: CR/NBR
Oppervlak	Vernikkeld
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 54 mm
Schroefdraad	M63 x 1,5
Schroefdraadlengte	14 mm
Min. kabeldiameter	34 mm
Max. kabeldiameter	44 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
torque	50 Nm
Sleutelwijdte	64 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M63 x 1,5 Schroefdraadlengte: 14 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,48 kg
Brutogewicht	0,498 kg
Douanetariefnummer	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Product omschrijving	SZ Kabelwartel messing, grootte: M63 x 1,5, voor kabels Ø 34-44 mm
----------------------	--

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) VDE
---------------	---------------------------

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---