

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2422.000 Inzetstukjes

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2422.000 - Inzetstukjes voor dakplaat

Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten. Niet geschikt voor kraantransport.



Funcities

Bestelnr.	SZ 2422.000
Product omschrijving	Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten.
Materiaal	Zeskant profielstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Niet geschikt voor kraantransport
Afmetingen	Hoogte: 10 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M12
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,12 kg
Brutogewicht	0,161 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098

Functies

ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Afstandsbout tbv dakplaat TS, hoogte 10 mm, schroefdraad M12, zeskantprofielstaal, verzinkt
