


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2463.000

Binnenwerk

Staat: 10.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2463.000 - Binnenwerk

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele
baard.

Functies

| | |
|--------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 2463.000 |
| Uitvoering | A |
| Materiaal | Zinkspuitwerk |
| Lengte | 27 mm |
| Inbouw in een handgreepsysteem | Comforthandgreep AX Minicomforthandgreep AX Ergoform-S-handgreep standaard Ergoform-S-handgreep standaard voor kunststof kasten KS |
| Sluiting | Binnenwerk: 8 mm driekant |
| Geschikt voor behuizingstype | KX E-Box AX AX IT Bedieningsbehuizingen AX AX kunststof EB BG AE TE TP midden- en bovendeel TP onderdelen Lessenaar TP lessenaardeksel Lessenaar TP lessenaardeur TP universele lessenaar Lessenaar CX Lessenaar-bovendeel CX CX lessenaar middendeel CX lessenaar onderdeel |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,014 kg |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Brutogewicht | 0,015 kg |
| Douanetariefnummer | 83016000 |
| ETIM 9 | EC000743 |
| ETIM 8 | EC000743 |
| ECLASS 8.0 | 27409218 |
| Product omschrijving | SZ Binnenwerk, uitvoering A, zinkspuitwerk, 8 mm driekant, L: 27 mm |