

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2486.400

Binnenzeskantplaatschroeven

Staat: 06.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2486.400 - Binnenzeskantplaatschroeven

Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.

Funcities

Bestelnr.	SZ 2486.400
Uitvoering	Binnenzeskant-placeschroeven voor roestvaststaal
Product omschrijving	Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.
Toepassingsgebieden	Voor de ronde gaten Ø 4,5 resp. 4,7 mm in het kastprofiel en montagerails
Afmetingen	Schroefdraad: 5 Schroefdraadlengte: 13 mm
Schroefdraad	5
Leveringseenheid	300 st.
Nettogewicht	0,9 kg
Brutogewicht	1,1 kg
Douanetariefnummer	73181900
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110112
Product omschrijving	VX Binnenzeskantplaceschroef, roestvaststaal, afmetingen: 5 x 13 mm