

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.320

# Systemverlichting LED

Staat: 03.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.320 - Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.



## Functies

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Bestelnr.             | SZ 2500.320  |
| Uitvoering            | met bewegingsmelder  |
| Voordelen             | Optimale verlichting in de complete kast<br>Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging<br>Passende uitvoering voor elke toepassing |
| Uitvoering            | Bewegingsmelder<br>90° draaibare connector<br>Verstelling verlichtingsrichting<br>Verstelling lichtverdeling                                 |
| Materiaal             | Lampbehuizing: spuitgietaluminium<br>Lampkap: polycarbonaat<br>Lampuiteinden: PC-ABS   |
| Kleur                 | Kast: RAL 7016   |
| Levering              | Incl. bevestigingsschroeven  |
| Nominaal vermogen     | 13 W   |
| Aansluitmogelijkheden | Voeding, 2-polig<br>Doorgaande bedrading, 2-polig  |
| Motion detector       | Ja   |

# Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Beschermklasse                      | III (SELV)   |
| Montagemethode verlichting          | Geschroefd<br>Clipbevestiging<br>magneetbevestiging (toebehoren) |
| Inbouwmogelijkheden                 | Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster                      |
| Lichtstroom                         | 1.200 lm   |
| Lichtkleur                          | 4000 K (neutraalwit)   |
| Opmerking                           | Aansluittoebehoren separaat bestellen                            |
| Afmetingen                          | Breedte: 437 mm<br>Hoogte: 85 mm<br>Diepte: 37 mm                |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -20 °C...55 °C   |
| Nominale spanning                   | 24 V - 56 V (DC)   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 0,488 kg   |
| Brutogewicht                        | 0,65 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94054990   |
| ETIM 9                              | EC000321   |
| ETIM 8                              | EC000321   |
| ECLASS 8.0                          | 27189241   |
| Product omschrijving                | SZ LED 1200 lm m sensor 24VDC                                    |

# Goedkeuringen

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Goedkeuringen | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed) |
|---------------|-------------------------------------|

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK