

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Wandbevestigingsbeugel

Staat: 25.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Wandbevestigingsbeugel voor AX plaatstaal, KX plaatstaal, AX IT, EL

Optimaal voor eenvoudige montage van wandkasten door één persoon, ook op plaatsen met weinig beschikbare ruimte.



Functies

Bestelnr.	AX 2503.020
Product omschrijving	Optimaal voor eenvoudige montage van wandkasten door één persoon, ook op plaatsen met weinig beschikbare ruimte.
Voordelen	Direct vastschroeven vanaf de achterzijde met een zelftappende schroef in de schroefschacht van de kast of behuizing Eenvoudige bevestiging van de wandbevestigingsbeugel aan een voorgemonteerde schroef in de wand Dankzij verschillende montageposities is de wandbevestiging optimaal aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen Als alternatief voor de zelftappende schroef kan de houder ook met een bout en moer vanaf de binnenzijde worden bevestigd Extra mogelijkheid voor bevestiging met een moer bij dynamische toepassingen
Materiaal	Plaatstaal, verzinkt
Levering	Wandbevestigingsbeugel Afdekkappen Incl. bevestigingsmateriaal
Wandafstand	40 mm

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: AX plaatstaal KX plaatstaal AX IT EL Wandbehuizingen AX, 3-delig
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,56 kg
Brutogewicht	0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Wandbevestigingsbeugel, voor AX en KX plaatstaal, wandafstand: 40 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
---------------	----------------------------