

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2509.010 Transportogen

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2509.010 - Transportogen voor AX, AE

Voor kraantransport van kasten, met verstevigingsplaat aan de binnenzijde van de kast.



Functies

Bestelnr.	AX 2509.010
Product omschrijving	Voor kraantransport van kasten, met verstevigingsplaat aan de binnenzijde van de kast.
Levering	Transportogen Verstevigingsplaat
Afmetingen	Schroefdraad: M12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Geschikt voor	Behuizingstype: AX AE
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,62 kg
Brutogewicht	0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73182900
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

Functies

Product omschrijving

AX Hijsogen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTTA