


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.500

Halve profielcilindersluiting

Staat: 15.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.500 - Halve profielcilindersluiting voor AE

Voor het naderhand inbouwen bij alle AE-behuizingen met één deur en knevelsluiting.

Functies

Bestelnr.	SZ 2534.500
Product omschrijving	Voor het naderhand inbouwen bij alle behuizingen met één deur met knevelsluiting. De afdekplaat wordt door de enkele profielcilinder met een totale lengte van 40 mm resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) vergrendeld. Een extra afdekking beschermt de cilinder tegen vuil. De beschermklasse van de behuizing blijft gehandhaafd. Levering zonder enkele profielcilinder.
Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	vernikkeld (mat)
Opmerking	Niet geschikt voor kasten/behuizingen van roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) en toepassing van knevelsluiting SZ 2304.000.
Geschikt voor bestelnr.	9785040 9785042
Geschikt voor behuizingstype	AE roestvaststaal met knevelsluiting Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,23 kg
Brutogewicht	0,257 kg
Douanetariefnummer	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Product omschrijving	SZ Enkele profielcilindersluiting tbv wandkasten AE, zinkspuitwerk, vernikkeld (mat)