

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2535.000

Knevelgreep

Staat: 10.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2535.000 - Knevelgreep

Als alternatief voor een standaard binnenwerk met veiligheidscilinder.

Funcities

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 2535.000 |
| Uitvoering | C |
| Materiaal | Zinkspuitwerk |
| Levering | Incl. afdichting met 2 sleutels |
| Opmerking | niet geschikt voor AE 1018.600 |
| Sluiting | Binnenwerk: met veiligheidssluiting sluiting nr. 3524 E |
| Geschikt voor behuizingstype | AE met knevelsluiting roestvaststaal Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal Lessenaar lessenaardeksel roestvaststaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,13 kg |
| Brutogewicht | 0,14 kg |
| Douanetariefnummer | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
| Product omschrijving | SZ knevelgreep, uitvoering C, met veiligheidssluiting, T-greep met sleutelnummer 3524E |