

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2537.100

# Minicomforthandgreep AX

Staat: 02.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2537.100 - Minicomforthandgreep AX

De ontgrendelde handgreep wordt gezwenkt om de sluiting te openen.



## Functies

Bestelnr.	AX 2537.100
Uitvoering	Voor binnenwerken en halve profielcilinders
Product omschrijving	De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen. Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders en binnenwerken (volgens DIN 18 252). Uitvoering ASSA en KESO/KABA voorbereid voor enkele profielcilinders.
Materiaal	Zinkspuitwerk Kunststof
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Sluiting	Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm

# Funcities

---

Geschikt voor behuizingstype	AX met knevelsluiting plaatstaal AX IT met knevelsluiting KX E-Box VX deel deur Lessenaar CX Lessenaar-bovendeel CX CX lessenaar middendeel
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,29 kg
Brutogewicht	0,3 kg
Douanetariefnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Product omschrijving	AX Minicomforthandgreep, voor AX en KX met knevelsluiting, voor binnenwerken of enkele profielcilinders

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	DNV UL + C-UL - FTTA
---------------	-------------------------