

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

Kunststof wartelplaten

Staat: 05.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.010 - Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten

Met uitdrukpoorten voor kabelwartels.

Functies

Bestelnr.	SZ 2561.010
Product omschrijving	Met uitdrukpoorten voor kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Afmetingen	Breedte: 330 mm Diepte: 90 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 3
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	1,13 kg
Brutogewicht	1,396 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

Funcities

ECLASS 8.0

27142421

Product omschrijving

SZ Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 3,
RAL 7035