


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2564.200**

**Kunststof wartelplaat, modulair**

Staat: 23.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2564.200 - Kunststof wartelplaat, modulair met metrische uitdrukpoort, voor AX

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.



## Funcities

Bestelnr.	SZ 2564.200
Product omschrijving	De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein
Number of rectangular cutouts	6
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen

# Functies

---

Aantal metrische uitdrukpoorten	5 x M12 4 x M16 6 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40
Afmetingen	Breedte: 534 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX
Wartelplaat	Afmetingen: 4
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...80 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,54 kg
Brutogewicht	0,573 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, voor kabeldoorvoer, modulair, met uitdrukpoorten, BD: 534x149 mm, voor wartelplaten, grootte 4

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------