

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2564.300**

**Kunststofwartelplaat**

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2564.300 - Kunststofwartelplaat met membranen, voor AX

Kunststof alleen met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2564.300
Product omschrijving	Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Afmetingen	Breedte: 534 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX
Wartelplaat	Afmetingen: 4
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,7 kg
Brutogewicht	0,736 kg

# Functies

---

Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, met membranen, BD: 534x149 mm, voor wartelplaten, grootte 4

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------