

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2584.100 Mastbevestiging

Staat: 01.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2584.100 - Mastbevestiging voor AX, KX, AX kunststof, AX IT, CS-wandbehuizingen

Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.



## Funcities

Bestelnr.	AX 2584.100
Product omschrijving	Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.
Technische gegevens	Voor mastdiameter: Ø van 40 tot 170 mm Voor mastgrootte: $\square$ van 50 tot 150 mm
Materiaal	Profielen, klemprofiel: plaatstaal Spanband: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Profiel, klemprofiel: galvanisch gepassiveerd zink-nikkel
Levering	2 profielen, 600 mm lang 4 klemprofielen 2 spanbanden 4 spanbeugels 4 zelfsnijdende schroeven M10 voor montage aan de kast
Opmerking	Alleen geschikt voor behuizingen t/m een breedte van 600 mm.

# Functies

---

Geschikt voor	Behuizingstype: AX KX AX kunststof AX IT CS wandbehuizingen Outdoor-behuizing voor wandkasten AX AE KL EB Wandbehuizingen AX, 3-delig
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,88 kg
Brutogewicht	1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	AX Mastbevestiging

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------