

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 Mastbevestiging

Staat: 28.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Mastbevestiging voor AX, KX, AX kunststof, AX IT, CS-wandbehuizingen

Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.



Functies

Bestelnr.	AX 2584.100
Product omschrijving	Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.
Technische gegevens	Voor mastdiameter: Ø van 40 tot 170 mm Voor mastgrootte: \square van 50 tot 150 mm
Materiaal	Profielen, klemprofiel: plaatstaal Spanband: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Profiel, klemprofiel: galvanisch gepassiveerd zink-nikkel
Levering	2 profielen, 600 mm lang 4 klemprofielen 2 spanbanden 4 spanbeugels 4 zelfsnijdende schroeven M10 voor montage aan de kast
Opmerking	Alleen geschikt voor behuizingen t/m een breedte van 600 mm.

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: AX KX AX kunststof AX IT CS wandbehuizingen Outdoor-behuizing voor wandkasten AX AE KL EB Wandbehuizingen AX, 3-delig
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,88 kg
Brutogewicht	1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	AX Mastbevestiging

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTFA
---------------	------------------