

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.540 Systeemvensters

Staat: 11.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.540 - Stroomvensters voor VX, TS, VX SE

Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | FT 2735.540 |
| Uitvoering | 30-profiel |
| Product omschrijving | Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang. |
| Materiaal | Spuitgietaluminium profiel met zinkspuitwerk hoekstukken en éénlaags veiligheidsglas |
| Oppervlak | Basisraam: poedercoating RAL 7035 Scharnier- en sluitprofiel: geëloxeerd, blank |
| Value base frame | Van éénlaags veiligheidsglas: hoge resistentie tegen oplosmiddelen en krassen, antistatisch, gering verwondingsgevaar bij breuk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm) Scharnier met een openingshoek van 180°, eenvoudig in te hangen |

Funcities

| | |
|--------------------------------------|--|
| Value base frame | Gemakkelijk aan de deur vast te schroeven door aangepaste afmetingen (deurverstevigingsprofielen als boorsjabloon te gebruiken). Hoogte eenvoudig aan te passen Stabiliseert de deuruitsparing. Dekt de zijkanten van de uitsparingen af De afdichting blijft vrij van vuil, de ruit kan niet worden verwijderd en bij het openen van de deur komt er geen vuil en water achter het venster terecht. Profielframe met een hoogte van 30 mm of 60 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 54 |
| Opmerking | Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm) Niet geschikt voor buitenopstellingen |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX TS VX SE Breedte: = 600 mm |
| Afmetingen | Breedte: 500 mm Hoogte: 670 mm Diepte: 47 mm |
| Zichtbare vlakken | Zichtvensterbreedte: 363 mm Zichtvensterhoogte: 598 mm |
| Opbouwdiepte voor componenten (max.) | 33 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 5,368 kg |
| Brutogewicht | 5,72 kg |
| Douanetariefnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

Funcities

Product omschrijving

FT Systeemvenster, voor VX, TS, VX SE, 33 mm profiel, BHD:
500x670x47 mm, voor B: 600 mm

Goedkeuringen

Certificaten

Beschermklasse