

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.580 Systeemvensters

Staat: 08.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.580 - Stroomvensters voor VX, TS, VX SE

Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | FT 2735.580  |
| Uitvoering           | 30-profiel   |
| Product omschrijving | Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.   |
| Materiaal            | Spuitgietaluminium profiel met zinkspuitwerk hoekstukken en éénlaags veiligheidsglas   |
| Oppervlak            | Basisraam: poedercoating RAL 7035<br>Scharnier- en sluitprofiel: geëloxeerd, blank   |
| Value base frame     | Van éénlaags veiligheidsglas: hoge resistentie tegen oplosmiddelen en krassen, antistatisch, gering verwondingsgevaar bij breuk.<br>Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm)<br>Scharnier met een openingshoek van 180°, eenvoudig in te hangen |

# Funcities

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Value base frame                     | Gemakkelijk aan de deur vast te schroeven door aangepaste afmetingen (deurverstevigingsprofielen als boorsjabloon te gebruiken).<br>Hoogte eenvoudig aan te passen<br>Stabiliseert de deuruitsparing.<br>Dekt de zijkanten van de uitsparingen af<br>De afdichting blijft vrij van vuil, de ruit kan niet worden verwijderd en bij het openen van de deur komt er geen vuil en water achter het venster terecht.<br>Profielframe met een hoogte van 30 mm of 60 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529   | IP 54  |
| Opmerking                            | Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm)<br>Niet geschikt voor buitenopstellingen   |
| Geschikt voor                        | Behuizingstype: VX<br>TS<br>VX SE<br>Breedte: = 800 mm   |
| Afmetingen                           | Breedte: 700 mm<br>Hoogte: 470 mm<br>Diepte: 47 mm   |
| Zichtbare vlakken                    | Zichtvensterbreedte: 563 mm<br>Zichtvensterhoogte: 398 mm  |
| Opbouwdiepte voor componenten (max.) | 33 mm  |
| Leveringseenheid                     | 1 st.  |
| Nettogewicht                         | 5,324 kg   |
| Brutogewicht                         | 5,66 kg  |
| Douanetariefnummer                   | 76101000   |
| ETIM 9                               | EC002527   |
| ETIM 8                               | EC002527   |
| ECLASS 8.0                           | 27182301   |

# Funcities

---

Product omschrijving

FT Systeemvenster, voor VX, TS, VX SE, 33 mm profiel, BHD:  
700x470x47 mm, voor B: 800 mm

# Goedkeuringen

---

Certificaten

Beschermklasse