


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2736.530 Systeemvensters

Staat: 12.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2736.530 - Stroomvensters voor VX, TS, VX SE

Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.



Functies

Bestelnr.	FT 2736.530
Uitvoering	60-profiel
Product omschrijving	Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.
Materiaal	Spuitgietaluminium profiel met zinkspuitwerk hoekstukken en éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak	Basisraam: poedercoating RAL 7035 Scharnier- en sluitprofiel: geëloxeerd, blank
Value base frame	Van éénlaags veiligheidsglas: hoge resistentie tegen oplosmiddelen en krassen, antistatisch, gering verwondingsgevaar bij breuk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm) Scharnier met een openingshoek van 180°, eenvoudig in te hangen

Funcities

Value base frame	Gemakkelijk aan de deur vast te schroeven door aangepaste afmetingen (deurverstevigingsprofielen als boorsjabloon te gebruiken). Hoogte eenvoudig aan te passen Stabiliseert de deuruitsparing. Dekt de zijkanten van de uitsparingen af De afdichting blijft vrij van vuil, de ruit kan niet worden verwijderd en bij het openen van de deur komt er geen vuil en water achter het venster terecht. Profielframe met een hoogte van 30 mm of 60 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54
Opmerking	Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm) Niet geschikt voor buitenopstellingen
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE Breedte: = 600 mm
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 570 mm Diepte: 77 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 363 mm Zichtvensterhoogte: 498 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	63 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,786 kg
Brutogewicht	6,16 kg
Douanetariefnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Funcities

Product omschrijving

FT Systeemvenster, voor VX, TS, VX SE, 63 mm profiel, BHD:
500x570x77 mm, voor B: 600 mm

Goedkeuringen

Certificaten

Beschermklasse