

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2761.010 Zichtvenster

Staat: 28.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2761.010 - Zichtvenster voor AX

Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.



Functies

Bestelnr.	FT 2761.010
Uitvoering	60-profiel
Product omschrijving	Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
Materiaal	Frame: aluminium, blank geëloxeerd Ruit: acrylglas
Levering	Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54
Geschikt voor bestelnr.	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 600 mm Hoogte: = 600 mm
Afmetingen	Breedte: 597 mm Hoogte: 597 mm Diepte: 62 mm

Funcities

Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 537 mm Zichtvensterhoogte: 537 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	58 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,061 kg
Brutogewicht	4,18 kg
Douanetariefnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	FT Zichtvenster, BHD: 597x597x62 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen