


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2763.010 Zichtvenster

Staat: 27.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2763.010 - Zichtvenster voor AX

Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.



## Functies

Bestelnr.	FT 2763.010
Uitvoering	60-profiel
Product omschrijving	Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
Materiaal	Frame: aluminium, blank geëloxeerd Ruit: acrylglas
Levering	Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54
Geschikt voor bestelnr.	1050.000 1350.000 1007.000
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 500 mm Hoogte: = 500 mm
Afmetingen	Breedte: 497 mm Hoogte: 497 mm Diepte: 62 mm

# Funcities

Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 437 mm Zichtvensterhoogte: 437 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	58 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,44 kg
Brutogewicht	3,46 kg
Douanetariefnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	FT Zichtvenster, BHD: 497x497x62 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen