


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2781.000 Acrylglas afdekkap

Staat: 11.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2781.000 - Acrylglas afdekkap

Ter bescherming van signalerings- en bedieningselementen in standaard 19"- of metrische afmetingen.

## Functies

Bestelnr.	FT 2781.000
Uitvoering	inch
Product omschrijving	Met veiligheidssluiting nr. 3524 E.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken Ruit: acrylglas, rookkleur
Levering	Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal. Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54
Afmetingen	Breedte: 534 mm Hoogte: 158 mm Diepte: 47,5 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 494 mm Zichtvensterhoogte: 137,5 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	43 mm
Inbouwafmetingen	Installation depth for components: 482,6 mm Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,236 kg
Brutogewicht	1,436 kg
Douanetariefnummer	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# Functies

---

ECLASS 8.0

27182301

---

Product omschrijving

FT Acrylglas afdekkap, 3HE, 534x158x47,5 mm BxHxD,  
spuitgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E