

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2782.000 Acrylglas afdekkap

Staat: 13.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2782.000 - Acrylglas afdekkap

Ter bescherming van signalerings- en bedieningselementen in standaard 19"- of metrische afmetingen.

Functies

Bestelnr.	FT 2782.000
Uitvoering	inch
Product omschrijving	Met veiligheidssluiting nr. 3524 E.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken Ruit: acrylglas, rookkleur
Levering	Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal. Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54
Afmetingen	Breedte: 534 mm Hoogte: 291,5 mm Diepte: 47,5 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 494 mm Zichtvensterhoogte: 271 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	43 mm
Inbouwafmetingen	Installation depth for components: 482,6 mm Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,846 kg
Brutogewicht	2,046 kg
Douanetariefnummer	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

Functies

ECLASS 8.0

27182301

Product omschrijving

FT Acrylglas afdekkap, 6HE, 534x291,5x47,5 mm BxHxD,
spuitgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E