

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2782.000 Acrylglas afdekkap

Staat: 11.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2782.000 - Acrylglas afdekkap

Ter bescherming van signalerings- en bedieningselementen in standaard 19"- of metrische afmetingen.

Functies

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bestelnr. | FT 2782.000 |
| Uitvoering | inch |
| Product omschrijving | Met veiligheidssluiting nr. 3524 E. |
| Materiaal | Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken Ruit: acrylglas, rookkleur |
| Levering | Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal. Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 54 |
| Afmetingen | Breedte: 534 mm Hoogte: 291,5 mm Diepte: 47,5 mm |
| Zichtbare vlakken | Zichtvensterbreedte: 494 mm Zichtvensterhoogte: 271 mm |
| Opbouwdiepte voor componenten (max.) | 43 mm |
| Inbouwafmetingen | Installation depth for components: 482,6 mm Inbouwbreedte voor componenten: 19" |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,846 kg |
| Brutogewicht | 2,046 kg |
| Douanetariefnummer | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |

Functies

ECLASS 8.0

27182301

Product omschrijving

FT Acrylglas afdekkap, 6HE, 534x291,5x47,5 mm BxHxD,
sputgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E