

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2785.000 Acrylglas afdekkap

Staat: 13.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2785.000 - Acrylglas afdekkap

Ter bescherming van signalerings- en bedieningselementen in standaard 19"- of metrische afmetingen.

## Functies

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Bestelnr.                            | FT 2785.000   |
| Uitvoering                           | metrisch  |
| Product omschrijving                 | Met veiligheidssluiting nr. 3524 E.   |
| Materiaal                            | Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken<br>Ruit: acrylglas, rookkleur |
| Levering                             | Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal.<br>Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E             |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529   | IP 54   |
| Afmetingen                           | Breedte: 400 mm<br>Hoogte: 400 mm<br>Diepte: 47,5 mm  |
| Zichtbare vlakken                    | Zichtvensterbreedte: 360 mm<br>Zichtvensterhoogte: 379,5 mm                                 |
| Opbouwdiepte voor componenten (max.) | 43 mm   |
| Leveringseenheid                     | 1 st.   |
| Nettogewicht                         | 1,977 kg  |
| Brutogewicht                         | 2,18 kg   |
| Douanetariefnummer                   | 39205100  |
| ETIM 9                               | EC002527  |
| ETIM 8                               | EC002527  |
| ECLASS 8.0                           | 27182301  |

# Functies

---

Product omschrijving

FT Acrylglas afdekkap, metrisch, 400x400x47,5 mm BxHxD,  
spuitgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E