


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.310

# Sokkelplinten, zijkant, 100 mm

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.310 - Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor AX

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieurofbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

## Functies

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Bestelnr.                  | AX 2820.310  |
| Product omschrijving       | Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieurofbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm. |
| Materiaal                  | Plaatstaal   |
| Kleur                      | RAL 9005   |
| Levering                   | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Opmerking                  | De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen   |
| Afmetingen                 | Hoogte: 100 mm   |
| Geschikt voor              | Behuizingstype: AX<br>Diepte: = 300 mm   |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| Leveringseenheid           | 2 st.  |
| Nettogewicht               | 0,66 kg  |
| Brutogewicht               | 0,667 kg   |
| Douanetariefnummer         | 94039910   |
| ETIM 9                     | EC000721   |
| ETIM 8                     | EC000721   |

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27182003

---

Product omschrijving

AX Sokkelplinten, zijkant, H: 100 mm, voor D: 300 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTTA