


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.410

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.410 - Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor AX

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieurofbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

Functies

Bestelnr.	AX 2820.410
Product omschrijving	Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieurofbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Diepte: = 400 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,04 kg
Brutogewicht	1,054 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

Funcities

ECLASS 8.0

27182003

Product omschrijving

AX Sokkelplinten, zijkant, H: 100 mm, voor D: 400 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTTA