

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2830.062

## Plinten, voor en achter

Staat: 30.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2830.062 - Plinten, voor en achter voor AX

De sokkelplinten voor en achter bieden een royale opening voor optimale toegang tot de schroefplaatsen en een eenvoudige kabelinvoer.



## Funcities

Bestelnr.	AX 2830.062
Materiaal	Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	1 sokkelplint voor/achter, 200 mm 2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Opmerking	Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelementen, zijkant nodig
Afmetingen	Hoogte: 200 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,5 kg
Brutogewicht	2,591 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	AX-sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 600 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTTA