


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SO 2859.000 Stelvoeten

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SO 2859.000 - Stelvoeten voor VX, TS, VX SE in roestvaststaal

Voor montage aan behuizingen, voor een eenvoudige reiniging van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden van  $\pm 15$  mm.

## Functies

Bestelnr.	SO 2859.000
Product omschrijving	Voor montage aan behuizingen, voor een eenvoudige reiniging van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden van $\pm 15$ mm.
Voordelen	Ongehinderde toegang voor bijvoorbeeld vloerreiniging
Toepassingsgebieden	Vereffening van bodemoneffenheden op de locatie van max. 15 mm
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Max. belastbaarheid (statisch) per component	350 kg
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE PC
Instelbereik	85 - 115 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	3,184 kg
Douanetariefnummer	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	SO Stelvoet, voor VX, TS, VX SE, H: 85 - 115 mm, roestvaststaal, 1.4301