

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2889.000 Stelvoeten

Staat: 05.08.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2889.000 - Stelvoeten voor sokkel TS roestvaststaal en sokkel, compleet roestvaststaal

Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.

Functies

Bestelnr.	SO 2889.000
Product omschrijving	Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.
Voordelen	Ongehinderde toegang voor bijvoorbeeld vloerreiniging Voor het opheffen van bodemoneffenheden
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Inbouwmogelijkheden	Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet
Max. belastbaarheid (statisch) per component	400 kg
Afmetingen	Schroefdraad: M12
Instelbereik	55 - 125 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	2.16
Brutogewicht	2.44
Douanetariefnummer	73181900
EAN	4028177034020
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003