


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.250

Trapvormige nippel

Staat: 06.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.250 - Trapvormige nippel Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.



Functies

Bestelnr.	SZ 2899.250
Product omschrijving	Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.
Toepassingsgebieden	Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm
Materiaal	Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer
Afmetingen	Schroefdraad: M25
Voor wanddikte (max.)	1,5 - 4,5 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 bij zorgvuldige kabelinvoer
Voor kabel-Ø	5 - 21 mm
Leveringseenheid	50 st.
Nettogewicht	0,1 kg
Brutogewicht	0,182 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

Funcities

Product omschrijving

SZ Trapvormige nippel voor kabelinvoer, M25, afdichtingsbereik
5-21 mm, kunststof