

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3052.000 Railsteun

Staat: 26.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3052.000 - Railsteun

Voor railsystemen 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



## Functies

Bestelnr.	SV 3052.000
Materiaal	Glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT) Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Aantal polen	3-polig 185 mm
Geschikt voor railkoper	50 x 10 60 x 10 80 x 10
Nominale stroom max.	1.600 A
Opmerking	Het basiselement van de railsteun is ook als 1-polige steun toepasbaar.
Afmetingen	Breedte: 24 mm Hoogte: 515 mm Diepte: 51 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,26 kg
Brutogewicht	1,338 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001166

## Funcities

---

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Product omschrijving	SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu 50/60/80x10 mm, 1600A, 3-polig, hartafstand=185 mm

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	ABS
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK