

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.100 Kastbinnenventilator

Staat: 10.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.100 - Kastbinnenventilator

Ter voorkoming van warmtenesten in het kastsysteem en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve klimatiseringscomponenten.



Funcities

| | |
|-----------------------|--|
| Bestelnr. | SK 3108.100 |
| Product omschrijving | Ter voorkoming van warmtenesten en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve kastklimatiseringscomponenten. Langs twee assen verstelbaar. Bevestiging aan het profielrame. Cascadering van meerdere ventilatoren mogelijk door snelklemmenstrook. |
| Levering | Compleet aansluitgereed met axialventilator Vergrendelbare zwenkinrichting Bevestigingsmateriaal |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 19 W Bij 60 Hz: 18 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,12 A Bij 60 Hz: 0,11 A |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,94 kg |
| Brutogewicht | 1,126 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Product omschrijving | SK Kastbinnenventilator, luchtverplaatsting 160 m ³ /h, 230V |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|