

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.115 Kastbinnenventilator

Staat: 10.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.115 - Kastbinnenventilator

Ter voorkoming van warmtenesten in het kastsysteem en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve klimatiseringscomponenten.



Funcities

Bestelnr.	SK 3108.115
Product omschrijving	Ter voorkoming van warmtenesten en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve kastklimatiseringscomponenten. Langs twee assen verstelbaar. Bevestiging aan het profielrame. Cascadering van meerdere ventilatoren mogelijk door snelklemmenstrook.
Levering	Compleet aansluitgereed met axialventilator Vergrendelbare zwenkinrichting Bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 19 W Bij 60 Hz: 18 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,24 A Bij 60 Hz: 0,23 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,96 kg
Brutogewicht	1,136 kg
Douanetariefnummer	84145915

Functies

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Kastbinnenventilator, luchtverplaatsting 160 m ³ /h, 115V

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit