

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3129.100

# Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm

Staat: 12.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3129.100 - Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm met regeling

Compleet aansluitgerede wandwarmtewisselaareenheid met regeling en digitale temperatuurindicator.

## Functies

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr.                       | SK 3129.100  |
| Uitvoering                      | wandmontage  |
| Product omschrijving            | Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.         |
| Kleur                           | RAL 7035   |
| Levering                        | Compleet aansluitgerede<br>Steekbare aansluitklemmenstrook<br>Potentialvrij contact bij te hoge temperatuur<br>Boorsjabloon<br>Bevestigingsmateriaal   |
| Specifieke warmtecapaciteit     | 60 W/K   |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | Extern circuit bij 50 Hz: 860 m <sup>3</sup> /h<br>Extern circuit bij 60 Hz: 900 m <sup>3</sup> /h<br>Intern circuit bij 50 Hz: 860 m <sup>3</sup> /h<br>Intern circuit bij 60 Hz: 900 m <sup>3</sup> /h |
| Nominale spanning               | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nominale stroom max.            | Bij 50 Hz: 0,75 A<br>Bij 60 Hz: 0,8 A  |
| Afmetingen                      | Breedte: 400 mm<br>Hoogte: 950 mm<br>Diepte: 225 mm  |
| Voorzekering                    | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A   |
| Temperatuurregeling             | Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)   |

# Funcities

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -5 °C...55 °C   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | Intern circuit IP 54<br>Extern circuit IP 34  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.   |
| Nettogewicht                        | 20,664 kg   |
| Brutogewicht                        | 22,752 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 84158300  |
| ETIM 9                              | EC002514  |
| ETIM 8                              | EC002514  |
| ECLASS 8.0                          | 27180711  |
| Product omschrijving                | SK Lucht/lucht-warmtewisselaar tbv wandmontage, specifieke warmtecapaciteit 60W/K, 230V 50/60Hz, 400x950x225 mm BxHxD, RAL 7035, met regeling |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UR + C-UR (recognized)  |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |