

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3139.110

Dakventilator, dakontluchting

Staat: 10.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3139.110 - Dakventilator, dakontluchting

De nieuwe generatie dakventilatoren is een systeem voor alle afmetingen: er is alleen nog een montage-uitsparing voor alle vermogensklassen nodig. Door de luchtgeleiding met geringe drukverliezen bieden ze een hoge mate van efficiëntie en dankzij een innovatieve klembevestiging kan de hoge beschermklasse IP54 worden gerealiseerd.



Functies

| | |
|--|---|
| Bestelnr. | SK 3139.110 |
| Uitvoering | dakmontage |
| Product omschrijving | Dakventilatoren met hoge beschermklasse en een flexibele montage vanaf de binnen- of buitenzijde. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter |
| Ventilator | Radiaal, condensatormotor |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/373 m ³ /h |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/382 m ³ /h 2 x 3243300: 410/440 m ³ /h |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (zonder filtermatten) | Bij 50 Hz: 525 m ³ /h |
| Nominale spanning | 115 V, 1~, 60 Hz |

Funcities

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nominaal vermogen Pel | Bij 60 Hz: 65 W |
| Nominale stroom max. | Bij 60 Hz: 0,56 A |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 133 mm Diepte: 400 mm |
| Inbouwdiepte | 34,6 mm |
| Montage-uitsparing | Uitsparingsbreedte: 258 mm Uitsparingsdiepte: 258 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 21 zonder filtermat IP 54 incl. vouwfilter |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 12 |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 3 A |
| Opmerking | Om de beschermklasse te verhogen naar IP 55 kan optioneel een vliesfilter worden toegepast (zie toebehoren). Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen |
| Levensduur ventilator (L10, 40 °C) | Bij 60 Hz: 68.000 h |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -40 °C...70 °C |
| Geluidsniveau | Bij 60 Hz: 54 dB(A) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 5,16 kg |
| Brutogewicht | 5,865 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Product omschrijving | SK Dakventilator, luchtverplaatsing 525 m ³ /h, 115V. 400x133x400 mm BxHxD, kunststof, RAL 7035 |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK