

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.820**

**TopTherm dakventilatoren**

Staat: 18.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.820 - TopTherm dakventilatoren voor TS 8

Dakventilatoren voor TS passen exact in de uitsparingen van TopTherm-dakmontage-koelaggregaten. De montage kan ook op alle voldoende grote dakoppervlakken plaatsvinden. Bij vervangende artikelen van de productfamilie VX IT zijn de montageuitsparingen niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat bij VX IT is het adapterraam 5050.701 benodigd.

## Functies

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SK 3149.820                                                                                                                                                                                                                                          |
| Product omschrijving                | De actieve dakventilatoren passen precies in de uitsparingen van de TopTherm dakmontage-koelaggregaten met lage en middelhoge vermogens.                                                                                                             |
| Product modification                | Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.701 est nécessaire en cas de réutilisation du toit. Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij blijvend gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.701 benodigd. |
| Materiaal                           | Plaatstaal, gelakt                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kleur                               | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                             |
| Levering                            | Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator<br>Afdichtings- en bevestigingsmateriaal                                                                                                                                                             |
| Nominale spanning                   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                                               |
| Nominaal vermogen Pel               | Bij 50 Hz: 170 W<br>Bij 60 Hz: 225 W                                                                                                                                                                                                                 |
| Nominale stroom max.                | Bij 50 Hz: 0,75 A<br>Bij 60 Hz: 1,1 A                                                                                                                                                                                                                |
| Afmetingen                          | Breedte: 550 mm<br>Hoogte: 125 mm<br>Diepte: 370 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Montage-uitsparing                  | Uitsparingsbreedte: 475 mm<br>Uitsparingsdiepte: 260 mm                                                                                                                                                                                              |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 43                                                                                                                                                                                                                                                |

## Funcities

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10 °C...55 °C                             |
| Geluidsniveau             | Bij 50 Hz: 69 dB(A)<br>Bij 60 Hz: 70 dB(A) |
| Leveringseenheid          | 1 st.                                      |
| Nettogewicht              | 9.87                                       |
| Brutogewicht              | 10.389                                     |
| Douanetariefnummer        | 84145915                                   |
| EAN                       | 4028177387157                              |
| ECLASS 8.0                | 27180716                                   |

## Goedkeuringen

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|