

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3164.230 Dakventilatoren

Staat: 19.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.230 - Dakventilatoren voor VX, VX IT

Dakventilator voor de kantooromgeving met zeer laag geluidsniveau (40 dB) en hoge volumestroom (vrij blazend 1500 m<sup>3</sup>/h).



## Funcities

Bestelnr.	SK 3164.230
Voordelen	Eenvoudige montage, het aanbrengen van montage-uitsparingen vervalt volledig bij uitvoering met dakplaat Aansluitgereed
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Dakventilatoren Incl. bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,3 A Bij 60 Hz: 0,35 A
Afmetingen	Breedte: 511 mm Hoogte: 227 mm Diepte: 511 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	Intern circuit IP 54
Opmerking	Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 800 m <sup>3</sup> /h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen
Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C

# Funcities

---

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	18,35 kg
Brutogewicht	19,36 kg
Douanetariefnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Dakventilator tbv TS/TS IT, voor kantooromgeving, 40dB, luchverplaatsing 1500 m <sup>3</sup> /h, 230V, 511x227x511mm BxHxD

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---