

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610 Dakventilatoren

Staat: 04.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Dakventilatoren voor VX, VX IT

Dakventilator voor de kantooromgeving met zeer laag geluidsniveau (40 dB) en hoge volumestroom (vrij blazend 1500 m³/h).

Functies

Bestelnr.	SK 3164.610
Voordelen	Eenvoudige montage, het aanbrengen van montage-uitsparingen vervalt volledig bij uitvoering met dakplaat Aansluitgereed
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Dakventilatoren Incl. bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,6 A Bij 60 Hz: 0,7 A
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 240 mm Diepte: 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	Intern circuit IP 54
Opmerking	Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 800 m ³ /h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen
Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	31,35 kg
Brutogewicht	33 kg
Douanetariefnummer	84145915

Funcities

ECLASS 8.0

27180716

Goedkeuringen

Certificaten

EAC

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK