

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.830 Ventilatortraverse

Staat: 12.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3165.830 - Ventilatortraverse

Voor montage aan deurprofielen van serverracks (frontdeur of deur achter) en ter ondersteuning van de horizontale luchtcirculatie van de IT-apparatuur.

Functies

Bestelnr.	SK 3165.830
Product omschrijving	Voor het naderhand monteren in bestaande DK-TS toepassingen. Speciaal voor inbouw in eendelige, geperforeerde plaatstalen deuren. Door de toenemende aansluitdichtheid in serverracks en netwerkbehuizingen is toepassing van een actieve, directe behuizingsventilatie onontbeerlijk. De ventilatortraverse, die aan het deurprofiel van de achter- of frontdeur wordt bevestigd, ondersteunt de horizontale luchtgeleiding in de server en maakt daarmee een snellere afvoer van warmte die afkomstig is van actieve componenten mogelijk.
Voordelen	Door uitbreiding met twee ventilatoruitbreidingssets wordt de luchtverplaatsing verhoogd naar 1200 m ³ /h. Luchtstroom eenvoudig te wijzigen door omdraaien van de ventilator. Cascadeerbaarheid van meerdere traversen mogelijk. Eenvoudige montage aan het deurprofiel. Aansluitgereed
Kleur	RAL 7035
Levering	2 ventilatoren Aansluitkabel (2,5 m) Incl. bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 70 W Bij 60 Hz: 70 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,38 A Bij 60 Hz: 0,36 A
Afmetingen	Breedte: 693 mm Hoogte: 606 mm Diepte: 64,5 mm

Functies

Opmerking	Alleen voor montage aan het deurprofiel!
Geluidsniveau	55 dB(A)
Geschikt voor	Behuizingstype: Serverracks TS 8 DK-TS Breedte: 800 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11,523 kg
Brutogewicht	12,129 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Ventilatortraverse, luchtverplaatsing 600 m ³ /h, 230V, 693x606x64,5 mm BxHxD, RAL 7035