

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3169.007

Dakventilator, dakontluchting

Staat: 12.03.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](https://www.rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3169.007 - Dakventilator, dakontluchting

Inbouw in alle voldoende grote dakoppervlakken, luchtcapaciteit 360 m³/h.

Funcities

Bestelnr.	SK 3169.007
Uitvoering	Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator
Productwijziging	Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.700 benodigd.
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Afdichtings- en bevestigingsmateriaal Boorsjabloon Aansluitkabel (3 m)
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 65 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,55 A
Afmetingen	Breedte: 420 mm Hoogte: 95 mm Diepte: 340 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 345 mm Uitsparingsdiepte: 265 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 43
Opmerking	Door de aanvullende inbouw van de filterhouder met filtermat kan met de dakontluchting 3148.007 beschermklasse IP 44 worden bereikt
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...60 °C
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 53 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,828 kg

Functies

Brutogewicht	6,135 kg
Douanetariefnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Dakventilator, luchtverplaatsing 360 m³/h, 115V, 420x94x340 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035