

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3171.100 Vliesfiltermat

Staat: 13.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.100 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

## Functies

Bestelnr.	SK 3171.100
Uitvoering	voor ventilatoren
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunststof vezels
Opmerking	Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.	3239....
Afmetingen	Breedte: 173 mm Hoogte: 173 mm Diepte: 17 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G3 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,045 kg
Brutogewicht	0,25 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Vervangingsfiltermat, 173x173x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UR + C-UR (recognized)