

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.120 Vouwfilter

Staat: 07.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.120 - Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.



Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SK 3171.120 |
| Uitvoering | voor ventilatoren/ventilatioorosters |
| Materiaal | PET |
| Kleur | wit |
| Opmerking | Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten. |
| Geschikt voor bestelnr. | 3239.xxx |
| Afmetingen | Breedte: 167 mm Hoogte: 167 mm Diepte: 21 mm |
| Filterklasse | volgens DIN EN 779: G4 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 % |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 bij montage in de ventilator & dakventilator/het ventilatiooroster |
| Opmerking | Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren. |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Nettogewicht | 0,2 kg |
| Brutogewicht | 0,22 kg |
| Douanetariefnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Product omschrijving | SK Vouwfilter IP54, voor ventilatoren/ventilatioorosters 3239.xxx, BHD: 167x167x21 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|------------------------|
| Goedkeuringen | UR + C-UR (recognized) |
|---------------|------------------------|