

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3173.105 Vliesfiltermat

Staat: 23.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3173.105 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

## Functies

Bestelnr.	SK 3173.105
Uitvoering	voor ventilatoren
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunststof vezels
Opmerking	Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.	3243.... 3244.... 3245....
Afmetingen	Breedte: 289 mm Hoogte: 289 mm Diepte: 17 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G3 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid	50 st.
Nettogewicht	1,2 kg
Brutogewicht	1,72 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Funcities

---

Product omschrijving

SK Vervangingsfiltermat, 289x289x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel, grootverpakking (50 stuks)

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UR + C-UR (recognized)