

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3173.120 Vouwfilter

Staat: 12.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3173.120 - Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.



## Functies

Bestelnr.	SK 3173.120
Uitvoering	voor ventilatoren/ventilatioorosters
Materiaal	PET
Kleur	wit
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3243.xxx 3244.xxx 3245.xxx
Afmetingen	Breedte: 280 mm Hoogte: 282 mm Diepte: 21 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G4 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 bij montage in de ventilator & dakventilator/het ventilatiooroster

## Funcities

---

Beschermklasse	In combinatie met ventilator/ventilatioerooster 3245.xxx bedraagt de beschermklasse IP 51
Opmerking	Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,51 kg
Brutogewicht	0,52 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Vouwfilter IP54, voor ventilatoren/ventilatioeroosters 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280x280x21 mm

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------