


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3236.124

Mini-ventilatoren

Staat: 05.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3236.124 - Mini-ventilatoren

Compacte gelijkstroomventilator voor de koeling van behuizingen resp. de daar ingebouwde componenten.

Functies

Bestelnr.	SK 3236.124
Product omschrijving	Compacte gelijkstroomventilator voor behuizings- resp. componentenkoeling.
Levering	Ventilator Bevestigingsschroeven Aanrakingsbeveiliging
Nominale spanning	24 V (DC)
Nominaal vermogen Pel	bij DC: 1 W
Afmetingen	Breedte: 60 mm Hoogte: 60 mm Diepte: 25,4 mm
Opmerking	Elektrische aansluiting via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm)
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Geluidsniveau	bij DC: 20 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,11 kg
Brutogewicht	0,12 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Mini-ventilator, luchtverplaatsing 21 m ³ /h, 24DC, 60x60x25,4 mm BxHxD

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UR

Verklaringen

Verklaring van conformiteit