

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.067 Vliesfiltermat

Staat: 04.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.067 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.



## Functies

Bestelnr.	SK 3237.067
Uitvoering	voor EMC-ventilatoren
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunstvezel met koper-nikkel-chroom coating
Kleur	Antraciet
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3237.4xx/3237.8xx
Afmetingen	Breedte: 92 mm Hoogte: 92 mm Diepte: 10 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G2 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,005 kg
Brutogewicht	0,01 kg

# Funcities

---

Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK-vliesfiltermat, voor EMC-ventilatoren SK 3237.8xx/3237.4xx, BHD: 92x92x10 mm

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	CSA UR + C-UR (recognized)
---------------	-------------------------------