

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.108

TopTherm ventilatoren

Staat: 22.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.108 - TopTherm ventilatoren

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SK 3237.108 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Product omschrijving | Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabil en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast. |
| Productwijziging | De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid. |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Compleet inbouwgeraad, incl. vliesfiltermat |
| Ventilator | Axiaal, kortsluitankermotor |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) | Bij 50 Hz: 20 m ³ /h Bij 60 Hz: 25 m ³ /h |
| Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer) | 1 x 3237208: 15/18 m ³ /h 2 x 3237208: 16/20 m ³ /h |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 12 W Bij 60 Hz: 10 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,065 A Bij 60 Hz: 0,07 A |
| Afmetingen | Breedte: 116,5 mm Hoogte: 116,5 mm |
| Inbouwdiepte | 43 mm |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Montage-uitsparing | Uitsparingsbreedte: 92 mm Uitsparingshoogte: 92 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 met vliesfilter IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap |
| Beschermklasse NEMA | Type 12 met vliesfilter Type 3 Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A |
| Opmerking | Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast. Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdruklem |
| Levensduur ventilator (L10, 40 °C) | Bij 50 Hz: 55.000 h Bij 60 Hz: 60.000 h |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -30 °C...70 °C |
| Geluidsniveau | Bij 50 Hz: 38 dB(A) Bij 60 Hz: 43 dB(A) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,45 kg |
| Brutogewicht | 0,468 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Product omschrijving | SK filter fan TopTherm, 20/25 m ³ / h, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

30 - KC Korea
UL + C-UL - FTFTA
UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK