

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.718 Blue e+ ventilator

Staat: 26.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.718 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.
Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m³/h, standaard beschermklasse IP 54.



Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SK 3237.718 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Product omschrijving | Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabil en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast. |
| Voordelen | Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak De diagonale ventilatortekniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast Montage zonder gereedschap |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Compleet inbouwgered, incl. vliesfiltermat |
| Ventilator | Axiaal, kortsluitankermotor |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) | Bij 50 Hz: 20 m ³ /h Bij 60 Hz: 25 m ³ /h |

Functies

| | |
|---|--|
| Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter | Bij 50 Hz: 15 m ³ /h Bij 60 Hz: 18 m ³ /h |
| Nominale spanning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 12 W Bij 60 Hz: 10 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,14 A Bij 60 Hz: 0,13 A |
| Afmetingen | Breedte: 116,5 mm Hoogte: 116,5 mm Diepte: 64,5 mm |
| Inbouwdiepte | 46 mm |
| Montage-uitsparing | Uitsparingsbreedte: 92 mm Uitsparingshoogte: 92 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 54 met vliesfilter IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap |
| Beschermklasse NEMA | Type 12 met vliesfilter Type 3, 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A |
| Opmerking | Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdruklem |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -30 °C...70 °C |
| Geluidsniveau | Bij 50 Hz: 42 dB(A) Bij 60 Hz: 47 dB(A) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Brutogewicht | 0,41 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

Funcities

ECLASS 8.0

27180716

Product omschrijving

SK Blue e+ ventilator, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD:
116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 9005

Goedkeuringen

Goedkeuringen

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit