


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.624

TopTherm ventilatoren

Staat: 11.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.624 - TopTherm ventilatoren EMC

Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap.
Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.



Funcities

Bestelnr.	SK 3238.624
Uitvoering	wandmontage EMC
Product omschrijving	EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
Productwijziging	De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
Ventilator	Axiaal, gelijkstroommotor
Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)	1 x 3238060: 36 m ³ /h 2 x 3238060: 46 m ³ /h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) DC	52 m ³ /h
Nominale spanning	24 V (DC)
Nominale stroom max.	bij DC: 0,24 A
Nominaal vermogen Pel	bij DC: 5,7 W

Functies

Afmetingen	Breedte: 148,5 mm Hoogte: 148,5 mm
Inbouwafmetingen	Opbouwdiepte: 16 mm Inbouwdiepte: 58,5 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 124 mm Uitsparingshoogte: 124 mm
Opmerking	Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweekraps-thermostaat aanbevolen
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 met vliesfilter IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Levensduur	95.500 h
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Geluidsniveau	bij DC: 46 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,9 kg
Brutogewicht	0,92 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK TopTherm ventilator, 52 m³/h, 24 V (DC), BHD: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit